

**Garant****VBMT 160404, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Classe articolo	21G

**Descrizione**

VBMT 160404 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 270 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 270 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7130-2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura