

Garant**VB. T 160408, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 160408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
Rompitrucioli: VM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	VM
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura