

**Garant****VC.T 110304, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Classe articolo	21G

### Descrizione

VC.T 110304 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 270 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 270 m/min
Impiego principale	M

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7130-2
Tolleranza	M
Rompitrucioli	VS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Insero per tornitura