


**Set di 3 morsetti teneri avvolgenti Acciaio, Per tipo mandrino: 210****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 313738 210 |
| GTIN | 4060576180250 |
| Classe articolo | 33T |

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita.**

Uso:

Serraggio completo con deformazione minima.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhms e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------|--------|
| Larghezza B | 140 mm |
| Distanza fori b | 25 mm |
| Per tipo mandrino | 210 mm |
| Altezza H | 80 mm |
| Lunghezza L | 70 mm |

| | |
|---------------------|---|
| Larghezza cava D | 14 mm |
| Distanza fori a | 30 mm |
| Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk |
| Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |