

**Smerigliatrice angolare, Modello: 7222806****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Classe articolo	03F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.**

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

**Fornitura:**

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Denominazione originale prodotto: CG13-125V

Potenza assorbita: 1300 W

Numero massimo giri: 11500 min<sup>-1</sup>

Campo del numero di giri: 2800 - 11500 min<sup>-1</sup>

Ø Massimo disco: 125 mm

Profondità massima di taglio: 35 mm

## Descrizione tecnica

Peso	2,3 kg
Ø Massimo disco	125 mm
Potenza assorbita	1300 W
Tensione di rete	240 V
Campo del numero di giri	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Frequenza di rete	50 Hz
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s <sup>2</sup>
Alimentazione	Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto	CG13-125V
Profondità massima di taglio	35 mm
Particolarità	Regolazione elettronica della velocità
Blocco contro il riavvio	sì
Numero massimo giri	11500 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari