

**Smerigliatrice angolare, Modello: 7222826****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Denominazione originale prodotto: CG17-125INOX

Potenza assorbita: 1700 W

Numero max. giri: 7500 min⁻¹

Campo del numero di giri: 2200 - 7500 min⁻¹

Ø max. disco: 125 mm

Profondità max. di taglio: 35 mm

Descrizione tecnica

Profondità massima di taglio	35 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Potenza assorbita	1700 W
Ø Massimo disco	125 mm
Numero massimo giri	7500 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	CG17-125INOX
Peso	2,4 kg
Tensione di rete	240 V
Vibrazione massima a norma EN	5 m/s ²
Particolarità	Regolazione elettronica della velocità
Alimentazione	Alimentazione di rete
Campo del numero di giri	2200 - 7500 min ⁻¹
Frequenza di rete	50 Hz
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari