

**Smerigliatrice angolare, Modello: 7222796****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Classe articolo	03F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.**

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

**Fornitura:**

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Denominazione originale prodotto: CG10-125

Potenza assorbita: 1000 W

Numero max. giri: 11000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco: 125 mm

Profondità max. di taglio: 35 mm

Peso: 2,1 kg

## Descrizione tecnica

Blocco contro il riavvio	sì
Profondità massima di taglio	35 mm
Peso	2,1 kg
Potenza assorbita	1000 W
Frequenza di rete	50 Hz
Particolarità	Esecuzione corta
Numero massimo giri	11000 min <sup>-1</sup>
Tensione di rete	240 V
Vibrazione massima a norma EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo disco	125 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto	CG10-125
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari