



## Chiave a bussola, piegata, Apertura: 16mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	621341 16
GTIN	4062406750671
Classe articolo	62C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale da entrambi i lati. Esagono su entrambi i lati Dim. 6 e 7, a partire dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegato a circa a 90-95°.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

### Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Ø Foro F	11 mm
Lunghezza chiave L <sub>2</sub>	44 mm
Apertura	16 mm
Lunghezza chiave L <sub>1</sub>	178 mm
Profilo di manovra lato corto	dodecagono
Profilo di manovra lato lungo	esagono
Angolo	90 - 95 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	cromato
Aperture uguali da entrambi i lati	sì
Tipo di prodotto	Chiave a bussola