



Chiave a bussola, piegata, Apertura: 22mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 621341 22 |
| GTIN | 4062406750725 |
| Classe articolo | 62C |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale da entrambi i lati. Esagono su entrambi i lati Dim. 6 e 7, a partire dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegato a circa a 90-95°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|---|
| Profilo di manovra lato lungo | esagono |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
| Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
| Profilo di manovra lato corto | dodecagono |
| Lunghezza chiave L ₁ | 225 mm |
| Lunghezza chiave L ₂ | 55 mm |
| Ø Foro F | 15 mm |
| Apertura | 22 mm |
| Angolo | 90 - 95 grado |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Superficie | cromato |
| Aperture uguali da entrambi i lati | sì |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola |