

**Chiave a bussola, piegata, Apertura: 24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	621341 24
GTIN	4062406750732
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale da entrambi i lati. Esagono su entrambi i lati Dim. 6 e 7, a partire dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegato a circa a 90-95°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Ø Foro F	16 mm
Lunghezza chiave L ₁	248 mm
Profilo di manovra lato lungo	esagono
Apertura	24 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra lato corto	dodecagono
Lunghezza chiave L ₂	65 mm
Angolo	90 - 95 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	cromato
Aperture uguali da entrambi i lati	sì
Tipo di prodotto	Chiave a bussola