

**Avvitatori pneumatici a massa battente 3/8 pollice - 3/4 pollice, Modello: 7748****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079202 7748
GTIN	015451780722
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Robusto avvitatore a massa battente con **comoda commutazione a una mano tramite la tecnologia Side-2-Side**, alloggiamento in materiale composito isolante e robusto meccanismo a percussione a doppio martello. Distribuzione del peso equilibrata per maggiore comfort sul posto di lavoro. L'aria di scarico viene scaricata verso il basso attraverso l'impugnatura. **Potenza di serraggio regolabile in continuo.**

Descrizione tecnica

Lunghezza	175 mm
Rumorosità	94,3 dB(A)
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M24
Numero massimo giri	7000 min ⁻¹
Filettatura di raccordo	NPT
Peso	2 kg

Vibrazione massima a norma EN	12 m/s ²
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Fabbisogno massimo d'aria	180 l/min
Campo di coppia	95 - 750 Nm
Rotazione oraria/antioraria	sì
Tipo di prodotto	Avvitatori