

# Levigatrice diritta ad aria compressa, pinza di serraggio Ø 6 mm esecuzione corta, Modello: 7405



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079456 7405
GTIN	015451781507
Classe articolo	03R

#### **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

Mini-levigatrice diritta con elevato numero di giri a vuoto per una rettifica silenziosa ed efficiente. Prestazioni e controlli di precisione grazie al regolatore del numero di giri integrato.

#### Fornitura:

Inclusa cad. 1× pinza di serraggio da 1/4 pollice e 6 mm.

## **Descrizione tecnica**

Peso	0,5 kg
Vibrazione massima a norma EN	3,6 m/s <sup>2</sup>
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Fabbisogno massimo d'aria	78 l/min
Lunghezza	200 mm
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Ø Pinze di serraggio	6 mm
Filettatura di raccordo	NPT
Potenza fornita	250 W

# Scheda tecnica

Rumorosità	76,2 dB(A)
Numero massimo giri	28000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Smerigliatrici diritte