

uvex**Calzatura alta con lacci nera/gialla uvex 1, S2, Numero di scarpa UE: 48**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092118 48 |
| GTIN | 4031101534909 |
| Classe articolo | 04V |

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva, flessibile e particolarmente leggera. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.

- **Tomaia in microvelluto.**
- **Fodera in Distance Mesh.**
- **Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.**
- **Suola esterna in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.**
- **Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.**
- **Caratteristiche ESD.**

Stivale con lacci, collarino e linguetta antipolvere, entrambi con imbottitura morbida.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S2

Materiale puntale protettivo: Composito

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

| | |
|--|----|
| Contro la penetrazione e l'assorbimento di acqua | sì |
|--|----|

| | |
|--|---|
| Impermeabilità dell'intera calzatura | sì |
| Per allergici al cromo | sì |
| Materiale puntale protettivo | Composito |
| Materiale fodera interna | Distance Mesh |
| Tomaia | Microvelluto high-tech idrofobizzato |
| Senza metallo né cuoio | sì |
| Numero di scarpa UE | 48 |
| Proprietà antiscivolo | sì |
| Tipo di calzatura | Stivale con lacci |
| Suola resistente a oli e benzina | sì |
| Chiusura | Lacci |
| Colore | nero / giallo |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
| Antistatico | sì |
| Assorbimento di energia nella zona del tallone | sì |
| Materiale suola esterna | Poliuretano |
| Plantare estraibile | sì |
| Grado di protezione | S2 |
| Serie | uvex 1 |
| Genere | da uomo |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |