



## Lampada tascabile a LED Core con batterie, Modello: P4-CORE



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Classe articolo	04B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ledlenser è uno dei brand più all'avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Il **corpo in alluminio protegge i contatti dorati dagli spruzzi d'acqua** e le **lenti di alta qualità** convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.

Ledlenser Core, la nuova generazione della nota serie P. **Advanced Focus System (AFS)**

L'Advanced Focus System combina lente e riflettore, raggruppando i vantaggi dei due sistemi.

Il risultato è uno straordinario fascio di luce nel fuoco, nonché un cono di luce ampiamente uniforme e defocalizzato. Per questo motivo l'AFS fa parte di uno dei sistemi di focalizzazione per lampade a LED migliori al mondo.

#### Rapid Focus

I sistemi di focalizzazione tradizionali con meccanismo di rotazione devono di norma essere utilizzati con entrambe le mani. Il Rapid Focus, al contrario, consente di regolare rapidamente il cono di luce con una sola mano.

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Batterie incluse.

### Descrizione tecnica

Autonomia Livello 2	9 h
Lampadine	Modulo LED

Corrente di illuminazione Livello 2	60 lm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	2
Corrente di illuminazione	120 lm
Tipo di batteria	Micro, AAA
Denominazione originale prodotto	P4 Core
Lunghezza complessiva	150 mm
Peso	58 g
Grado di protezione IP	IP 54
Durata	5 h
Corrente di illuminazione Livello 3	15 lm
Funzione torcia	Focalizzazione
Ø Testa	15 mm
Rapid Focus	sì
Advanced Focus System (AFS)	sì
Autonomia Livello 3	20 h
Tipo di prodotto	Lampada tascabile