



## Lampada tascabile a LED Core con batteria, Modello: P4R-CORE



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081468 P4R-CORE
GTIN	4058205020398
Classe articolo	04B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ledlenser è una delle tecnologie più all'avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli **alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d'acqua** tutti i contatti sono dorati e le **lenti di alta qualità** convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.

Ledlenser Core, la nuova generazione della nota serie P.

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluso cavo di carica USB.

### Descrizione tecnica

Ø Testa	15 mm
Corrente di illuminazione	200 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
Lunghezza complessiva	150 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Corrente di illuminazione Livello 2	90 lm
Corrente di illuminazione Livello 3	15 lm

Autonomia Livello 2	3 h
Peso	55 g
Numero di batterie contenute	1
Autonomia Livello 3	25 h
Durata	1,5 h
Tipo di prodotto	Lampada tascabile