

**Garant****Portautensili con cricchetto, Acciaio integrale, Lunghezza complessiva: 117mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148701 117
GTIN	4062406754655
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature al centro e su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d'arresto. **Supporto con rivestimento in acciaio legato.** Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. **Esecuzione in acciaio integrale** per carico di coppia elevato. Ganasce fresate e temprate per una elevata tenacia e una durezza ottimale della superficie. **Esecuzione pesante** per maschi a filettare fino a M20.

**Con esagono** in testa di apertura 22 mm.

**Uso:**

Adatto per la filettatura in punti di difficile accesso.

**Nota:**

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.

**Descrizione tecnica**

Apertura <input type="checkbox"/>	8,5 - 12,5 mm
Lunghezza complessiva	110 mm
Per maschi a mano DIN 352	M13 – M20
Ganasce di ricambio n. art. 148712 Dim.	117
Materiale	Acciaio integrale

Tipo di prodotto

Portautensili