

Garant**Portautensili con cricchetto, Acciaio integrale, Lunghezza complessiva: 85mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148701 85
GTIN	4062406754631
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature al centro e su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d'arresto. **Supporto con rivestimento in acciaio legato.** Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. **Esecuzione in acciaio integrale** per carico di coppia elevato. Ganasce fresate e temprate per una elevata tenacia e una durezza ottimale della superficie.

Uso:

Adatto per la filettatura in punti di difficile accesso.

Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	85 mm
Per maschi a mano DIN 352	M3 – M10
Apertura <input type="checkbox"/>	2,5 - 5,5 mm

Ganasce di ricambio n. art. 148712 Dim.	85
Materiale	Acciaio integrale
Tipo di prodotto	Portautensili