

**Garant****Portautensili con cricchetto, Acciaio integrale, Lunghezza complessiva:  
110mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148701 110
GTIN	4062406754648
Classe articolo	11K

## Descrizione

### Esecuzione:

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature al centro e su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d'arresto. **Supporto con rivestimento in acciaio legato.** Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. **Esecuzione in acciaio integrale** per carico di coppia elevato. Ganasce fresate e temprate per una elevata tenacia e una durezza ottimale della superficie.

### Uso:

Adatto per la filettatura in punti di difficile accesso.

### Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.

## Descrizione tecnica

Apertura <input type="checkbox"/>	4,5 - 8 mm
Lunghezza complessiva	110 mm
Per maschi a mano DIN 352	M5 – M12

Ganasce di ricambio n. art. 148712 Dim.	110
Materiale	Acciaio integrale
Tipo di prodotto	Portautensili