

Garant**Portautensili con cricchetto esecuzione lunga, Acciaio integrale, Lunghezza complessiva: 300mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	149001 300
GTIN	4062406754693
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature al centro e su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d'arresto. **Supporto con rivestimento in acciaio legato.** Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. **Esecuzione in acciaio integrale** per carico di coppia elevato. Ganasce fresate e temprate per una elevata tenacia e una durezza ottimale della superficie.

Uso:

Adatti per la filettatura in profondità o in punti di difficile accesso.

Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	300 mm
Per maschi a mano DIN 352	M5 – M12

Apertura <input type="checkbox"/>	4,5 - 8 mm
Ganasce di ricambio n. art. 148712 Dim.	110
Materiale	Acciaio integrale
Tipo di prodotto	Portautensili