

**Portautensile per barre alesatrici Forma E2, VDI 16, Foro d2 (H7): 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319305 16
GTIN	4062406745905
Classe articolo	32U

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58+/-2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Codolo VDI perforato.**
- **Con due spruzzatori sferici.**

**Vantaggi:**

- **Versione adatta anche per le barre alesatrici lunghe.**
- **Regolazione personalizzata della lunghezza delle barre alesatrici.**

**Uso:**

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

Foro d <sub>2</sub> (H7)	16 mm
l <sub>7</sub>	34 mm
l <sub>6</sub>	44 mm
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante	M5
Filettatura viti di serraggio	M8

Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 16
$d_6$	40 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 16
Tipo di prodotto	Portautensili VDI per barra alesatrice