



Portautensile per barre alesatrici Forma E2, VDI 16, Foro d2 (H7): 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319305 12
GTIN	4062406745899
Classe articolo	32U

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58+/-2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Codolo VDI perforato.
- Con due ugelli sferici.

Vantaggi:

- Versione adatta anche per le barre alesatrici lunghe.
- Regolazione personalizzata della lunghezza delle barre alesatrici.

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, foglio 2.

Descrizione tecnica

l_6	44 mm
l_7	34 mm
Foro d ₂ (H7)	12 mm
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante	M5
Filettatura viti di serraggio	M8

Scheda tecnica

Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 16
d ₆	40 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 16
Tipo di prodotto	Portautensili VDI per barra alesatrice