

**Portautensili per barre alesatrici Forma E2, VDI 30, Foro d2 (H7): 10mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319320 10 |
| GTIN | 4067263152194 |
| Classe articolo | 32U |

Descrizione**Uso:**

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--|
| l_6 | 60 mm |
| Foro d_2 (H7) | 10 mm |
| l_7 | 51 mm |
| Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M6 |
| Filettatura viti di serraggio | M6 |
| Forma | E |
| Dimensioni VDI | VDI 30 |
| d_6 | 68 mm |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 30 |
| Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |

