

**Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1, VDI 25, Foro d2 (H6): 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319165 25
GTIN	4062406755201
Classe articolo	32U

Descrizione**Uso:**

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

l_2	59 mm
Ø Esterno d_3	45 mm
Foro d_2 (H6)	25 mm
$l_1 -0,2$	75 mm
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante	M8
Filettatura viti di serraggio	M12×1
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 25
d_6	58 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 25

Tipo di prodotto

Portautensile con attacco VDI