

**Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1, VDI 30, Foro d2 (H6): 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319175 40
GTIN	4067263152354
Classe articolo	32U

**Descrizione****Uso:**

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Descrizione tecnica**

$l_1 -0,2$	85 mm
Foro $d_2$ (H6)	40 mm
$l_2$	73 mm
$\varnothing$ Esterno $d_3$	68 mm
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante	M8
Filettatura viti di serraggio	M16x1
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 30
$d_6$	68 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30

Tipo di prodotto

Portautensile con attacco VDI