

**Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1, VDI 30, Foro d2 (H6): 25mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319175 25 |
| GTIN | 4067263152118 |
| Classe articolo | 32U |

Descrizione**Uso:**

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Foro d ₂ (H6) | 25 mm |
| l ₂ | 59 mm |
| Ø Esterno d ₃ | 45 mm |
| l ₁ -0,2 | 75 mm |
| Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M8 |
| Filettatura viti di serraggio | M12×1 |
| Forma | E |
| Dimensioni VDI | VDI 30 |
| d ₆ | 68 mm |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 30 |

Tipo di prodotto

Portautensile con attacco VDI