

**Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1, VDI 40, Foro d2 (H6): 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319205 40
GTIN	4062406755300
Classe articolo	32U

**Descrizione****Uso:**

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Descrizione tecnica**

Foro d <sub>2</sub> (H6)	40 mm
Ø Esterno d <sub>3</sub>	65 mm
l <sub>2</sub>	73 mm
l <sub>1</sub> -0,2	90 mm
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante	M8
Filettatura viti di serraggio	M16×1
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40

Tipo di prodotto

Portautensile con attacco VDI