

**Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1, VDI 50, Foro d2 (H6): 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319215 40
GTIN	4062406755348
Classe articolo	32U

Descrizione**Uso:**

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

l_2	73 mm
$l_1 -0,2$	90 mm
Foro d_2 (H6)	40 mm
\varnothing Esterno d_3	65 mm
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante	M8
Filettatura viti di serraggio	M16×1
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 50
d_6	98 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50

Tipo di prodotto

Portautensile con attacco VDI