

**Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1, VDI 40, Foro d2 (H6): 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319205 25
GTIN	4062406755287
Classe articolo	32U

Descrizione**Uso:**

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Foro d ₂ (H6)	25 mm
Ø Esterno d ₃	45 mm
l ₂	59 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante	M8
Filettatura viti di serraggio	M12×1
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40

Tipo di prodotto

Portautensile con attacco VDI