

**Garant**

**Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza Portata max. 250 / 200 kg, piano in eluplan scuro, Modello: 1250**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920301 1250
GTIN	4062406755362
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Piano in eluplan scuro di 50 mm di spessore. Tavolo da lavoro **senza** lamiere antiscivolo, non per montaggio in serie.:

**Verniciatura:**

Piedini neri con altezza regolabile, traverse **termoverniciate** in antracite RAL 7016.

**Raccomandazioni:**

Semplici attività di montaggio da seduti o in piedi.

**Nota:**

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L'aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	1250 mm
Tensione nominale	250 V
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	610 - 1200 mm

Portata massima	250 kg
Ingresso per tipo di connettore	F
Materiale piano di lavoro	Eluplan scuro
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Peso	94 kg
Velocità di sollevamento	38 mm/s
Profondità	750 mm
Portata con carico permanente	250 kg
Lunghezza piano di lavoro	1250 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
ComfortClose	no
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì
Spessore piano di lavoro	50 mm
Spessore del materiale	1 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro