

**3M****Colla bicomponente, ID produttore: DP8610NS**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083374 DP8610NS
GTIN	638060408360
Classe articolo	08M

## Descrizione

### Esecuzione:

**Colla viscoelastica bicomponente** per incollaggi rapidi, semplici e resistenti a lungo. Indurisce a temperatura ambiente.<br>**Fornitura:** Pistola ed accessori non inclusi.

### Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. 083373 Dim. PISTOLE in combinazione con i pistoni di avanzamento n. art. 083375 Dim. KOLBEN10 e cannule di miscelazione n. art. 083375 Dim. MIXER.

## Descrizione tecnica

Campo di impiego temperatura	-55 - 120 °C
Capacità	45 g
Colore	nero
Base chimica	Acrilato
Resistenza manuale secondo	18 min
Tempo di lavorazione	600 s

Resistenza alla sovrapposizione	17,9 N/mm <sup>2</sup>
Tipo di prodotto	Colla bicomponente