

AEG

**Trapano avvitatore a percussione a batteria senza batteria né caricabatterie,
Modello: BSB18C2BL**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Potente trapano avvitatore a percussione compatto a batteria da 18 V, senza spazzole

- **Estremamente maneggevole grazie alla lunghezza compatta di soli 183 mm**
- **Trasmissione a 2 velocità**
- **Regolazione della coppia in 21 posizioni e posizione di foratura a percussione per forare la pietra**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro**
- **Rotazione oraria/antioraria**
- **Triplice protezione agli ioni di litio PRO: monitoraggio della temperatura, controllo monocella e protezione contro i sovraccarichi**

Fornitura:

Trapano avvitatore a percussione a batteria con clip da cintura, 1x mandrino autoserrante FIXTEC da 13 mm, **senza batteria**, senza caricabatterie.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	BSB18C2BL-0
----------------------------------	-------------

Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Peso senza batteria	1,6 kg
Tensione batteria	18 V
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lunghezza	183 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	0
Numero massimo giri 1 velocità	500 min ⁻¹
Coppia massima	60 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Numero massimo giri 2 velocità	1950 min ⁻¹
Struttura del motore	Brushless
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione