

**Garant****DNMG 150608, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250660 HB7130-2 |
| GTIN            | 4062406750893   |
| Classe articolo | 21G             |

### Descrizione

DNMG 150608 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 270 m/min

### Descrizione tecnica

|  |                   |
|--|-------------------|
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 2 mm        |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                 |
| Impiego principale                               | M                 |
| Codice ISO Inserto                               | DNMG 150608       |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 270 m/min    |
| Materiale da taglio                              | HM                |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tipo                              | HB7130-2               |
| Raggio di curvatura               | 0,8 mm                 |
| Rompitrucoli                      | VS                     |
| Condizione di taglio              | leggermente interrotto |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura               |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura  |