

**Garant**
**CNMG 120412, Tipo: HB725-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 120412 HB725-1 Tipo: HB725-1

Rompitrucoli: UM1

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 6 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	UNI
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120412

Tolleranza	M
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 6 mm
Tipo	HB725-1
Rompitrucioli	UM1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura