

**Garant**
**DNMG 110408, Tipo: HB725-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250754 HB725-1
GTIN	4062406750589
Classe articolo	21G

**Descrizione**

DNMG 110408 HB725-1 Tipo: HB725-1

Rompitrucoli: UM1

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 6 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	UNI
Tipo	HB725-1
Avanzamento $f$	0,05 - 0,6 mm/gir,
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 6 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	UM1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura