

Garant
CNMG 120404, Tipo: HB725-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB725-1 Tipo: HB725-1

Rompitrucoli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 6 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 6 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Rompitrucioli	UM1
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB725-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Impiego principale	UNI
Codice ISO Inserto	CNNG 120404
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura