

**Garant****CNMG 120408, Tipo: HB725-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 6 mm
Rompitrucioli	UM1
Impiego principale	UNI
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento $f$	0,05 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Materiale da taglio	HM

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB725-1
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura