

**Garant****WNMG 080404, Tipo: HB725-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Classe articolo	21G

## Descrizione

WN.G 080404 HB725-1 Tipo: HB725-1

Rompitrucoli: UN1

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

## Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	UNI
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 6 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M

Rompitrucioli	UN1
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo	HB725-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura