

Garant**VNMG 160408, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251804 HB725-1
GTIN	4062406765675
Classe articolo	21G

Descrizione

VN. G 160408 HB725-1 Tipo: HB725-1
Rompitrucoli: UM1
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 6 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,2 - 6 mm
Tipo	HB725-1

Impiego principale	UNI
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	UM1
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura