

**Garant****WNMG 080412, Tipo: HB725-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 080412 HB725-1 Tipo: HB725-1

Rompitrucoli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

## Descrizione tecnica

Impiego principale	UNI
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Avanzamento $f$	0,05 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Tipo	HB725-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Rompitrucioli	UM1
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura