

Garant
WNMG 080408, Tipo: HB725-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 080408 HB725-1 Tipo: HB725-1

Rompitruccioli: UN1

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 6 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompitrucioli	UN1
Tipo	HB725-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	UNI
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura