

Garant
CC. T 060204, Tipo: HB725-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260142 HB725-1
GTIN	4062406765910
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 060204 HB725-1 Tipo: HB725-1
 Rompitrucioli: UM1
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	UM1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	UNI

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB725-1
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura