

Garant
DC. T 11T304, Tipo: HB725-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB725-1 Tipo: HB725-1
 Rompitruccioli: UM1
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Rompitruccioli	UM1
Impiego principale	UNI
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB725-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura