

Garant**CC. T 120408, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260160 HB725-1
GTIN	4062406765958
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120408 HB725-1 Tipo: HB725-1
Rompitrucoli: UM1
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	UNI
Rompitrucoli	UM1
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB725-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura