

Garant**RC.X 1204, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260650 HB725-1
GTIN	4062406766023
Classe articolo	21G

Descrizione

RC.X 1204 HB725-1 Rompitruccioli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	UNI
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	RCMX 1204

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB725-1
Rompitrucioli	UM1
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura