

**Garant**
**CC. T 09T304, Tipo: HB725-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 09T304 HB725-1 Tipo: HB725-1  
 Rompitruccioli: UM1  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

### Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tolleranza	M
Rompitruccioli	UM1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm

Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB725-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Impiego principale	UNI
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura