

**Garant****DC. T 070204, Tipo: HB725-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260452 HB725-1
GTIN	4062406765965
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 070204 HB725-1 Tipo: HB725-1  
Rompitrucoli: UM1  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Rompitrucoli	UM1
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min

Tipo	HB725-1
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura