

**Garant****TC. T 110204, Tipo: HB725-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Classe articolo	21G

### Descrizione

TC. T 110204 HB725-1 Tipo: HB725-1  
Rompitrucioli: UM1  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucioli	UM1
Tolleranza	M
Impiego principale	UNI
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	TCMT 110204

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Tipo	HB725-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura