


**Garant**
**SCMT 09T308, Tipo: HB725-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Classe articolo	21G

### Descrizione

SCMT 09T308 HB725-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB725-1

Rompitrucioli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/gir,

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Tipo	HB725-1
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	UM1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Impiego principale	UNI
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura