

Garant**DC. T 070204, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 070204 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
Rompitrucoli: VS
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Impiego principale	M
Tolleranza	M
Rompitrucoli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7130-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura