

Garant**VBMT 160408, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 160408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura